


Pressóstato PEV-1/4-A-SW27-B-OD

Número de referência: 175252

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	de acordo com a normativa do Reino Unido para o material elétrico
Variável de medição	Pressão relativa
Método de medição	Transdutor de pressão pneumático/elétrico
Pressão operacional	1 bar...10 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura do meio	-20 oC...80 oC
Temperatura ambiente	-30 oC...100 oC
Função do elemento de comutação	Interruptor de comutação
Frequência máx. de comutação	3 Hz
Tensão CA de saída de alternância máxima	250 V
Tensão de saída de alternância máx. CC	250 V
Corrente de saída máx.	4000 mA
Ligação elétrica	4 pinos Conectores
Tipo de montagem	Aparafusar
Posição de montagem	Qualquer um
Conexão pneumática	G1/4
Peso do produto	900 g
Material da caixa	PA66-GF30 Aço galvanizado
Material do diafragma	NBR
Faixa de ajuste do valor limite	1 bar...10 bar
Nível de proteção	IP65
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L