

Atuador giratório DRQD-16- -


Código da peça: 175801

FESTO

Várias opções de configuração

Antes de configurar é preciso transferir o produto para a cesta de compras.

Dependendo da configuração do produto, os dados das especificações técnicas e os respectivos acessórios podem ser diferentes.



Ficha técnica

~ConflIndependentDatasheet

Característica	Valor
Dimensões	16
Ângulo de rotação	1 ... 360 deg
Amortecimento	Amortecimento pneumático, regulável Amortecedor de impacto, curva característica abrupta, regulável
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Cremalheira/pinhão
Número máximo de posições intermediárias	1
Detecção de posição	Para sensor de proximidade
Variantes	Condução de energia FW: eixo com flange SD: versão com eixo com flange ZW: eixo com munhão
Pressão de trabalho	1 ... 10 bar
Modo de operação	de dupla ação
Categoria ATEX	II 2 GD
Identificação ATEX	II 2 GD c T4 T120°C
Temperatura ambiente ATEX	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Meio operacional	Ar comprimido filtrado
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU relativa à proteção contra explosões (ATEX)
Classe de resistência à corrosão KBK	1
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque para 6 bar	1,6 ... 1,7 Nm
Momento de inércia admissível	0,0005 ... 0,03 kgm ²
Tipo de fixação	com furo passante com rosca interna Opcional:
Conexão pneumática	M5
Informação sobre material, eixo propulsor	Aço temperado
Informação sobre material, tampão	Alumínio
Informação sobre material, vedações	NBR TPE-U(PU)
Informação sobre material, corpo	Alumínio