

Acoplamento rápido EAMC-65-90-XX-25

Número de referência: 176038

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do suporte 2	25 mm
Tamanho	65
Comprimento nominal	90 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	4500 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Momento de inércia	417 kgmm ²
Peso do produto	535 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS