

Conjunto de válvulas CPV14-BS-5/3G-1/8

Número de referência: 176057

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	5/3 fechada
Porta de trabalho pneumática	G1/8
Pressão operacional	2.5 bar...10 bar
Largura nominal	6 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Pressão de rutura	30 bar
Desligar tempo de comutação	30 ms
Ligar o tempo de comutação	22 ms
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Resistência a choques	30 g/11 ms de acordo com a norma EN 60068-2-27
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	190 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática 2	G1/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Zinco fundido