


Distribuidor multipolo MPV-E/A08-M12

Código da peça: 177671

Produto a ser descontinuado

Produto será descontinuado. Disponível até 2017. Produto alternativo no Support Portal.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de tensão operacional c.c.	10 ... 30 V
Carga admissível de corrente por ranhura	4 A
Carga admissível de corrente	12 A
Classe de proteção	IP67 quando montado conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Peso do produto	200 g
Tecnologia de conexão elétrica, I/O	M12 de 5 pinos
Tipo de fixação	com furo passante
Informação sobre material, soquete	Latão galvanizado
Informação sobre material, corpo	TPE-U(PU)
Informação sobre material, revestimento do cabo	TPE-U(PU)