

Conjunto de montagem SMB-8-C

Número de referência: 1806790

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Desenho	Para guia de montagem
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura ambiente	-40 oC...120 oC
Torque de aperto	0.2 Nm...0.6 Nm
Peso do produto	3.5 g
Tipo de montagem	Apertado Com pino filetado
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do suporte de retenção	Liga de alumínio forjada Anodizado
Material dos parafusos	Aço inoxidável de liga alta