

Retentor do amortecedor

DADP-ES-G6-12

Número de referência: 1812471

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	12
Posição de montagem	Qualquer um
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Força de paragem máx.	500 N
Torque de aperto máx.	5.9 Nm
Peso do produto	80 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem e manga central
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do suporte do batente	Liga de alumínio forjada Anodizado