

Medidor de pressão MA-23-10-R1/8

Número de referência: 183897

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Taxa de indicação	0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Tamanho nominal do tubo, manómetro	23
Construção	Manómetro de Bourdon
Tipo de montagem	Instalação em linha
Meio de funcionamento	Gases inertes Fluidos neutros
Nota sobre o meio operacional/controlo	Sem acetileno Sem oxigénio
Pressão operacional	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Fator de carga intermitente	0.6
Classe de precisão de medição	4
Nível de proteção	IP44
Temperatura do meio	-20 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Posição de conexão	Centrado atrás
Conexão pneumática	R1/8
Materiais em contacto com o meio	Latão
Material do punhão aparafusado	Latão
Material da caixa	Latão
Material da janela de inspeção	PC
Cor da caixa	Preto
Peso do produto	27 g
Escala	Escala dupla bar (exterior) psi (interior)