


Válvula do painel frontal SV/O-3-PK-3X2

Número de referência: 184135

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	2x 3/2 vias, monoestável, fechada
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	70 l/min
Porta de trabalho pneumática	PK-3
Pressão operacional	0 bar...8 bar
Método de reposição	Mola mecânica
Largura nominal	2.5 mm
Princípio de vedação	Suave
Posição de montagem	Qualquer um
Tipo de controle	Direto
Direção de fluxo	Não reversível
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	34 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática 1	PK-3
Conexão pneumática 2	PK-3
Material de vedações	NBR