


# adaptador em T FB-TA

Código da peça: 18498

FESTO

para conexão do fieldbus em terminais de válvulas e de sensores.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Faixa de tensão operacional c.a.	$\leq 10$ V
Faixa de tensão operacional c.c.	$\leq 30$ V
Carga admissível de corrente	4 A
Classe de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 90 °C
Peso do produto	37 g
Conexão elétrica	Conector / plugue M12x1 / M12x1 5 pinos / 5 pinos
Estrutura do cabo	2x0,25
Diâmetro do cabo	5 mm
Tipo de fixação	Com porca de aperto
Informação sobre material, corpo	PA
Informação sobre material, revestimento do cabo	PVC
Informação sobre material, conectores	Latão Niquelada e galvanizada