


Unidade de tratamento de ar FRC-1/4-D-MINI-KB

Cód. do item: 185805

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Mini
Série	D
Segurança de ativação	Manopla com retentor
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Grau de filtragem	40 µm
Dreno	manual giratório
Estrutura	Módulo de derivação Interruptor de pressão Filtro regulador com manômetro Lubrificador por névoa padrão proporcional
Quantidade máx. de condensado	22 cm³
Copo de proteção	Cubeta de proteção metálica
Indicador óptico por pressão	com manômetro
Pressão operacional	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar 14.5 psi...232 psi
Faixa de regulação de pressão MPa	0.05 MPa...1.2 MPa
Faixa de regulação de pressão	0.5 bar...12 bar
Faixa de regulação de pressão psi	7.25 psi...174 psi
Máx. histerese de pressão	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)	980 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gases inertes
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	1200 g

Característica	Valor
Tipo de fixação	alternativo: Válvulas reguladoras de fluxo inline Com acessórios
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Material corpo	Zinco fundido
Material do copo	PC