


cabo DUO KM12-DUO-M8-GDWD

Código da peça: 18688

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Faixa de tensão operacional c.a.	≤ 60 V
Faixa de tensão operacional c.c.	≤ 75 V
Carga admissível de corrente	2,8 A
Classe de proteção	IP67
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-5 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-30 ... 70 °C
Peso do produto	61 g
Conexão elétrica	Conector reto / soquete reto M12x1 / M8 4 pinos / 3 pinos
Estrutura do cabo	2x(3x0,25)
Diâmetro do cabo	4,5 mm
Comprimento do cabo	0,6 m
Tipo de fixação	com furo passante Com conector roscado Com porca de aperto
Informação sobre material, porca de aperto	Latão níquelado
Informação sobre material, corpo	PUR
Informação sobre material, revestimento do cabo	PUR
Informação sobre material, conectores	Latão Folheada a ouro