

Conectores SEA-GS-M8

Número de referência: 18696

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
De acordo com a norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Tipo de montagem	Com manga roscada
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	9 g
Ligação elétrica	3 pinos M8 x 1 Conector reto/conexão soldada
Faixa da tensão de operação CC	60 V
Faixa da tensão operacional CA	60 V
Carga admissível da corrente a 40 °C	3 A
Resistência a sobretensão	1,5 kV
Conector do cabo	Pg7
Diâmetro do cabo permissível	3,5 mm...5 mm
Secção cruzada da conexão	0,25 mm ²
Nível de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-40 oC...85 oC
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	de acordo com a normativa do Reino Unido para o material elétrico
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Nível de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Material da caixa	PA
Cor da caixa	Preto
Material da porca de capa	Latão niquelado
Material dos contactos do pino	Latão Dourado