

# Conectores SEA-GS-11-DUO

Número de referência: 18779

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
De acordo com a norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Tipo de montagem	Com manga roscada
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	24 g
Ligação elétrica	4 pinos Tipo A M12 x 1 Conector reto/terminal de parafuso
Faixa da tensão de operação CC	250 V
Faixa da tensão operacional CA	250 V
Carga admissível da corrente a 40 °C	4 A
Resistência a sobretensão	2.5 kV
Conector do cabo	Pg11
Diâmetro do cabo permissível	2 x 3 mm ou 2 x 5 mm
Secção cruzada da conexão	0.75 mm <sup>2</sup>
Nível de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	de acordo com a normativa do Reino Unido para o material elétrico
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Nível de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Material da caixa	PBT
Cor da caixa	Preto
Material da porca de capa	PBT
Material dos contactos do pino	Latão Bronze branco revestido