

Conecotor fêmea ASI-SD-FK

Cód. do item: 18785

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	6.8 g
Conexão elétrica	2 pinos Soquete reto
Amplitude de tensão de funcionamento CC	75 V
Intervalo da tensão de serviço CA	60 V
Intensidade de corrente	3 A
Seção transversal	1.5 mm ²
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente com instalação móvel de cabo	-5 °C...50 °C
Temperatura de armazenamento	-30 °C...85 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	PA
Material dos pinos de contato	Bronze