


Distribuidor de cabos ASI-KVT-FK

Número de referência: 18786

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	7.2 g
Faixa da tensão de operação CC	75 V
Faixa da tensão operacional CA	60 V
Limite de corrente	3 A
Secção cruzada da conexão	1.5 mm ²
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente com instalação de cabo flexível	-5 oC...50 oC
Temperatura de armazenamento	-30 oC...85 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Material da caixa	PA
Material dos contactos do pino	Bronze