


# conector fêmea ASI-SD-FK-M12

Código da peça: 18788

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Faixa de tensão operacional c.a.	$\leq 40$ V
Carga admissível de corrente	2 A
Classe de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Peso do produto	16,8 g
Seção transversal do terminal	1,5 mm <sup>2</sup>
Conexão elétrica	de 5 pinos Plugue reto / método de penetração
Tipo de fixação	Com porca de aperto
Cor do corpo	preto
Informação sobre material, porca de aperto	niquelado
Informação sobre material, corpo	PA
Informação sobre material, conectores	Liga de cobre Folheada a ouro