

Tubo plástico PUN-CM-4-SW

Número de referência: 188882

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	4 mm
Raio de curvatura relevante para a taxa de fluxo	17 mm
Diâmetro interior	2.5 mm
Raio de curvatura mín.	8 mm
Características do tubo	com aptidão para cadeias de energia
Pressão da operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Resistência da superfície	0.01 MOhm...10 MOhm
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-35 oC...60 oC
Peso do produto por comprimento	0.00993 kg/m
Conexão pneumática	Para união rápida com diâmetro externo de 4 mm
Cor	Preto
Dureza da margem	D 52 +/-3
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do tubo	TPE-U(PU)