

# Ventosa ESG-4X20

Número de referência: 189183

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor  |
|--|--|
| Tamanho da ventosa                     | 4 x 20 mm  |
| Posição de montagem                    | Vertical   |
| Construção                             | Conexão do vácuo em cima<br>Conexão de vácuo na lateral<br>Com compensador de altura<br>Com compensador de altura grande |
| Atribuição do suporte da ventosa       | Tamanho 4  |
| Formato da ventosa                     | Oval, plano  |
| Meio de funcionamento                  | Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]   |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 1 - Baixa resistência à corrosão   |
| Temperatura ambiente                   | -10 oC...70 oC   |
| Conexão de vácuo                       | M14 x 1<br>G1/8<br>QS-6<br>PK-4  |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS   |
| Material da ventosa                    | NBR  |