

Suporte para ventosa de vácuo ESH-HB-4-QS

Número de referência: 189209

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	5 mm
Volume	0.646 cm ³
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Conexão de vácuo na lateral
Atribuição do suporte da ventosa	Tamanho 4
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:...]]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso do produto	27 g
Tipo de montagem	Com rosca fêmea
Montagem da ventosa	M6
Conexão de vácuo	QS-6
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR Aço
Material do suporte de retenção	Alumínio Latão niquelado POM Aço temperado Aço de alta liga