

Suporte para ventosa ESH-HD-5-G

Cód. do item: 189241

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Compensador de altura do suporte de ventosa | 10 mm |
| Diâmetro nominal | 8.5 mm |
| Volume | 2.072 cm ³ |
| Posição de instalação | vertical |
| Estrutura | Conexão do vácuo lateral com compensador de altura |
| Atribuição do suporte de ventosa | Tamanho 5 |
| Meio de operação | Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:] |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 - baixa resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Peso do produto | 195 g |
| Tipo de fixação | com contraporca |
| Fixação por ventosa | M10 |
| Conexão do vácuo | G1/8 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material suporte | Alumínio Latão niquelado POM Aço temperado aço de alta liga |