

# Suporte para ventosa ESH-HE-2-M5

Cód. do item: 189254

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	2 mm
Volume	0.036 cm³
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Conexão do vácuo em cima
Atribuição do suporte de ventosa	Tamanho 2
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	3 g
Tipo de fixação	com rosca macho por meio da conexão do vácuo
Fixação por ventosa	Diâmetro de 4 mm
Conexão do vácuo	M5
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	Liga de alumínio NBR POM Aço
Material suporte	Aço temperado