

Suporte para ventosa de vácuo ESH-HF-4-M14X1

Número de referência: 189263

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador da altura do suporte da ventosa	6 mm
Largura nominal	4 mm
Volume	0.655 cm³
Posição de montagem	Vertical
Construção	Conexão do vácuo em cima Com compensador de altura
Atribuição do suporte da ventosa	Tamanho 4
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	52 g
Tipo de montagem	Com rosca macho Através da porta de vácuo
Montagem da ventosa	M6
Conexão de vácuo	M14 x 1
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR POM
Material do suporte de retenção	Aço temperado