

Ventosa com conexão ESS-50-SNA

Número de referência: 189313

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Raio mín. da ferramenta	330 mm
Largura nominal	3 mm
Diâmetro da ventosa	50 mm
Volume de sucção	2.387 cm³
Posição de conexão	Em cima
Posição de montagem	Qualquer um
Características especiais	Antiestático
Atribuição do suporte da ventosa	Tamanho 4
Formato da ventosa	Redondo, plano
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão operacional nominal	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Resistência da superfície	200 Ohm
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:...]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-A1-L
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura ambiente	-10 oC...70 oC
Força de retenção na pressão operacional nominal	105.8 N
Carga transversal à pressão operacional nominal	81.5 N
Peso do produto	22 g
Tipo de montagem	Através da porta de vácuo
Conexão de vácuo	M6
Cor	Ponto preto/branco
Dureza da margem	50 +/- 5
Material do punhão aparafusado	Liga de alumínio forjada, niquelada Latão niquelado Aço, galvanizado e cromado

Característica	Valor
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da ventosa	NBR