

Ventosa com conexão ESS-150-SN

Número de referência: 189326

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Raio mín. da ferramenta	480 mm
Largura nominal	10 mm
Diâmetro da ventosa	150 mm
Volume de sucção	173.826 cm ³
Posição de conexão	Em cima
Posição de montagem	Qualquer um
Atribuição do suporte da ventosa	Tamanho 6
Formato da ventosa	Redondo, plano
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão operacional nominal	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-A1-L
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura ambiente	-10 oC...70 oC
Força de retenção na pressão operacional nominal	900 N
Carga transversal à pressão operacional nominal	675 N
Peso do produto	719 g
Tipo de montagem	Através da porta de vácuo
Conexão de vácuo	M20 x 2
Cor	Preto
Dureza da margem	50 +/- 5
Material do punhão aparafusado	NBR Aço niquelado Aço, galvanizado e cromado
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da ventosa	NBR