



# Ventosa para vácuo ESS-40-BU

Cód. do item: 189387

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura da ventosa com conector	9.5 mm
Raio mínimo da ferramenta	90 mm
Diâmetro nominal	3 mm
Diâmetro da ventosa	40 mm
Volume de sucção	8.87 cm <sup>3</sup>
Ponto de conexão	Em cima
Posição de instalação	Indiferente
Atribuição do suporte de ventosa	Tamanho 4
Formato de ventosa	Fole redondo, 1,5x
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão de operação nominal	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Força de retenção sob pressão de operação nominal	52.3 N
Força transversal sob pressão de operação nominal	33 N
Peso do produto	18.7 g
Tipo de fixação	por meio da conexão do vácuo
Conexão do vácuo	M6
Cor	azul
Dureza Shore	60 +/- 5

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Material do munhão aparafusado	Liga de alumínio forjado niquelado Latão niquelado Aço, galvanizado e cromado
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da ventosa com conector	PUR