


Ventosa com conexão ESS-10-CN

Número de referência: 189398

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador da altura da ventosa	3.3 mm
Raio mín. da ferramenta	25 mm
Largura nominal	2 mm
Diâmetro da ventosa	10 mm
Volume de sucção	0.29 cm³
Posição de conexão	Em cima
Posição de montagem	Qualquer um
Atribuição do suporte da ventosa	Tamanho 3
Formato da ventosa	Foles redondos, 3,5 convoluções
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão operacional nominal	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:...]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-A1-L
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura ambiente	-10 oC...70 oC
Força de retenção na pressão operacional nominal	3.9 N
Carga transversal à pressão operacional nominal	1.5 N
Peso do produto	1.6 g
Tipo de montagem	Através da porta de vácuo
Conexão de vácuo	M4
Cor	Preto
Dureza da margem	50 +/- 5
Material do punhão aparafusado	Latão niquelado
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da ventosa	NBR