


Ventosa para vácuo ESS-40-CN

Cód. do item: 189404

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura da ventosa com conector	12.8 mm
Raio mínimo da ferramenta	100 mm
Diâmetro nominal	3 mm
Diâmetro da ventosa	40 mm
Volume de sucção	19.72 cm ³
Ponto de conexão	Em cima
Posição de instalação	Indiferente
Atribuição do suporte de ventosa	Tamanho 4
Formato de ventosa	Fole redondo, 3,5x
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão de operação nominal	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	-10 oC...70 oC
Força de retenção sob pressão de operação nominal	42.4 N
Força transversal sob pressão de operação nominal	47.5 N
Peso do produto	21.9 g
Tipo de fixação	por meio da conexão do vácuo
Conexão do vácuo	M6
Cor	preto
Dureza Shore	50 +/- 5

Característica	Valor
Material do munhão aparafusado	Liga de alumínio forjado niquelado Latão niquelado Aço, galvanizado e cromado
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da ventosa com conector	NBR