


Ventosa com adaptador ESS-20X60-ON

FESTO

Cód. do item: 189416



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	6 mm
Tamanho da ventosa	20 x 60 mm
Volume de sucção	3.69 cm ³
Ponto de conexão	Em cima
Posição de instalação	Indiferente
Atribuição do suporte de ventosa	Tamanho 5
Formato de ventosa	oval plano
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão de operação nominal	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	-10 oC...70 oC
Força de retenção sob pressão de operação nominal	62.8 N
Força transversal na horizontal sob pressão de operação nominal	116 N
Força transversal vertical mediante pressão operacional nominal	63 N
Peso do produto	30.8 g
Tipo de fixação	por meio da conexão do vácuo
Conexão do vácuo	M10
Cor	preto
Dureza Shore	50 +/- 5
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da ventosa com conector	NBR