

Módulo de entrada CP-E16-M8-Z

Número de referência: 189670

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE De acordo com a Diretiva de Proteção contra Explosões (ATEX) da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV De acordo com as especificações UK EX De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Marca KC	KC-EMV
Certificado	Marca RCM c UL us - Recognized (OL)
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 2 (ATEX) Zona 2 (UKEX) Zona 22 (ATEX) Zona 22 (UKEX)
Gás categoria ATEX	II 3G
Categoria poeira ATEX	II 3D
Certificação de proteção contra explosões fora da UE	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Tipo de proteção contra ignição para gás	Ex ec IIC T5 Gc X
Tipo de proteção contra ignição da explosão para poeira	Ex tc IIIC T80 °C IP65 Dc X
Ex-temperatura ambiente	-5 °C <= Ta <= +50 °C