

Válvula de retenção HA-1/8-QS-1/4-U

Cód. do item: 190850

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função de retenção
Conexão pneumática 1	1/8 NPT
Conexão pneumática 2	QS-1/4
Tipo de fixação	Parafusável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)	313 l/min
Pressão operacional	-1 bar...10 bar
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Material corpo	Latão
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Abrir a pressão diferencial mínima	0.1 bar
Fechar a pressão diferencial mínima	0.2 bar
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	21 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS