


Ventosa de vácuo ESV-80-SS

Número de referência: 191005

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Raio mín. da ferramenta	400 mm
Diâmetro da ventosa	80 mm
Volume de sucção	19.312 cm ³
Posição de conexão	Em cima
Posição de montagem	Qualquer um
Formato da ventosa	Redondo, plano
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão operacional nominal	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura ambiente	-30 °C...180 °C
Força de retenção na pressão operacional nominal	309.7 N
Peso do produto	33 g
Cor	Transparente
Dureza da margem	50 +/- 5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da ventosa	VMQ (silicone)