



Ventosa ESV-50-EU

Cód. do item: 191036

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Raio mínimo da ferramenta | 100 mm |
| Diâmetro da ventosa | 50 mm |
| Volume de sucção | 8.168 cm³ |
| Ponto de conexão | Em cima |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Formato de ventosa | redondo extra profundo |
| Pressão operacional | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Pressão de operação nominal | -70 kPa -0.7 bar -10.15 psi |
| Meio de operação | Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Apropriado para indústria alimentícia | Ver Informação de materiais ampliada |
| Temperatura ambiente | -20 oC...60 oC |
| Força de retenção sob pressão de operação nominal | 103.6 N |
| Peso do produto | 12.6 g |
| Cor | azul |
| Dureza Shore | 60 +/- 5 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material da ventosa com conector | PUR |