


Ventosa de vácuo ESV-40-BN

Número de referência: 191060

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador da altura da ventosa	9.5 mm
Raio mín. da ferramenta	90 mm
Diâmetro da ventosa	40 mm
Volume de sucção	11.699 cm ³
Posição de conexão	Em cima
Posição de montagem	Qualquer um
Formato da ventosa	Foles redondos, 1,5 convoluções
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão operacional nominal	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-A1-L
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura ambiente	-10 oC...70 oC
Força de retenção na pressão operacional nominal	52.3 N
Peso do produto	9.8 g
Cor	Preto
Dureza da margem	50 +/- 5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da ventosa	NBR