


Ventosa de vácuo ESV-50-BU

Número de referência: 191064

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador da altura da ventosa	11 mm
Raio mín. da ferramenta	150 mm
Diâmetro da ventosa	50 mm
Volume de sucção	14.23 cm³
Posição de conexão	Em cima
Posição de montagem	Qualquer um
Formato da ventosa	Foles redondos, 1,5 convoluções
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão operacional nominal	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Força de retenção na pressão operacional nominal	72.6 N
Peso do produto	13.9 g
Cor	Azul
Dureza da margem	60 +/- 5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da ventosa	PUR