

Compensadores de ângulo ESWA-5

Número de referência: 191207

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensação de ângulo +/-	15 deg
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Rótula de engate
Atribuição do suporte da ventosa	Tamanho 5
Pressão operacional	-0.95 bar...4 bar
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Peso do produto	57 g
Tipo de montagem	Com rosca macho
Montagem da ventosa	M10
Conexão pneumática	M10
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Alumínio Latão niquelado