

Clipe de retenção MKRS-16,5-B

Número de referência: 192289

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 oC...80 oC
Peso do produto	12 g
Tipo de montagem	Montagem de perfil Pronto a ligar Pelo orifício de passagem Alternativa:
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS