


**Filtro**  
**LF-D-MINI-A**  
Número de referência: 192554

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                         | Valor                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                | Mini                                                                 |
| Série                                  | D                                                                    |
| Posição de montagem                    | Vertical +/- 5º                                                      |
| Grau de filtração                      | 40 µm                                                                |
| Drenagem do condensador                | Completamente automático                                             |
| Construção                             | Filtro sinterizado com separador centrífugo                          |
| Proteção da bacia                      | Proteção da bacia metálica                                           |
| Pressão operacional                    | 2 bar...12 bar                                                       |
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Gases inertes |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão                                      |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                                    |
| Temperatura de armazenamento           | -10 oC...60 oC                                                       |
| Qualidade do ar na saída               | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Gases inertes |
| Temperatura do meio                    | 5 oC...60 oC                                                         |
| Temperatura ambiente                   | 5 oC...60 oC                                                         |
| Peso do produto                        | 250 g                                                                |
| Tipo de montagem                       | Instalação em linha<br>Através dos acessórios                        |
| Conexão pneumática 1                   | Base de apoio                                                        |
| Conexão pneumática 2                   | Base de apoio                                                        |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                                           |
| Material do filtro                     | PE                                                                   |
| Material da caixa                      | Zinco fundido                                                        |
| Material do copo                       | PC                                                                   |