


Unidade de serviço FRC-1-D-7-O-MAXI

Número de referência: 192639

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Maxi
Série	D
Bloqueio do atuador	Botão rotativo com retenção
Posição de montagem	Vertical +/- 5°
Drenagem do condensador	Em rotação manual
Construção	Filtro regulador sem manómetro Lubrificante por névoa de óleo padrão proporcional
Volume de condensado máx.	80 cm³
Grau de filtração	40 µm
Proteção da bacia	Proteção da bacia metálica
Indicador de pressão	Preparado para G1/4
Pressão operacional	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Taxa de regulação da pressão	0.5 bar...7 bar
Histerese de pressão máx.	0.04 MPa 0.4 bar 5.8 psi
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	8700 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	2520 g
Tipo de montagem	Instalação em linha Através dos acessórios
Conexão pneumática 1	G1
Conexão pneumática 2	G1
Material da caixa	Zinco fundido
Material do copo	PC