

Tomada de corrente com cabo KMEB-1-24-10-LED

Número de referência: 193457

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Indicador de estado do sinal	LED amarelo
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	460 g
Ligação elétrica 1	Tomada, de acordo com EN 175301-803, tipo C
Ligação elétrica 1, desenho	Retangular
Ligação elétrica 1, tipo de conexão	Tomada
Ligação elétrica 1, saída do cabo	Angular
Ligação elétrica 1, observação sobre a saída do cabo	90°
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	3
Ligação elétrica 1, tipo de montagem	Na válvula solenoide de ar com parafuso central M2,5
Ligação elétrica 2, tecnologia de conexão	Extremidade aberta
Ligação elétrica 2, número de pinos/fios	3
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Resistência a sobretensão	0.8 kV
Conexão protetora à terra	Presente
Comprimento do cabo	10 m
Característica do cabo	Padrão
Diâmetro do cabo	5.2 mm
Composição do cabo	3 x 0,5 mm²
Terminais dos fios	Terminal para cabos
Nível de proteção	IP65 De acordo com IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Nível de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Material da bainha do cabo	PVC
Material da caixa	PA66-GF30
Material de vedações	NBR

Característica	Valor
Material dos contactos do pino	Liga de cobre, prateado