

Pórtico da superfície planar EXCH-60-

Número de referência: 1939785

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	60
Posição de montagem	Vertical Horizontal
Construção	Pórtico da superfície planar
Pressão operacional	8 bar
Aceleração horizontal máx.	50 m/s ²
Aceleração vertical máx.	30 m/s ²
Velocidade horizontal máx.	5 m/s
Velocidade vertical máx.	3 m/s
Precisão de repetição	±0,1 mm
Ciclo de funcionamento	100%
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva das Máquinas da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	de acordo com a normativa do Reino Unido para as máquinas
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 90% Não condensante
Nível de ruído	81 dB(A)
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	10 oC...50 oC
Carga nominal com resposta dinâmica máxima	6 kg
Tipo de montagem	Pelo conjunto de montagem Com conjunto de ajustes Com porcas fendidas
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS