

# Tubo flexível PLN-12X1,75-SW

Cód. do item: 195284

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	12 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	65 mm
Diâmetro interno	8.4 mm
Raio de curvatura mín.	23 mm
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Observação sobre pressão operacional	Água: máx. 0,6 MPa a 0 - 50 °C
Certificação	TÜV
Órgão certificador	B 013277 0527 00
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-: Água (na forma líquida, sem gelo)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação da sala limpa, medida de acordo com ISO 14644-14	Elemento estaticamente instalado, não é possível uma avaliação significativa conforme a ISO 14644-1
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	-30 oC...80 oC
Peso do produto de acordo com comprimento	0.054 kg/m
Conexão pneumática	Para Ø externo de conexão por encaixe de 12 mm
Cor	preto
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do tubo flexível	PE