

Pé da biela
CRSGS-M16X1,5
Número de referência: 195584

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	M16 x 1,5
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Não se podem utilizar metais com mais de 5% de cobre em massa, zinco ou níquel. Exceções: níquel em aços, superfícies niqueladas quimicamente, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-40 oC...150 oC
Capacidade máx. de carga	4 kN
Peso do produto	265 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do anel externo	Aço de alta liga
Material da caixa	Aço de alta liga
Material do rolamento interno	Aço de alta liga
Material da porca	Aço de alta liga