

Placa de montagem VN-T6-BP-NRH

Número de referência: 196956

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Torque de aperto máx.	0.8 Nm
Peso do produto	12.4 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem Com guia H
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da placa	Reforçado com PA
Material da válvula corrediça	POM