


# Válvula de fecho HE-G1/2-LO

Número de referência: 197134

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                                     | Valor                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Construção                                                         | Bobina do pistão                                    |
| Tipo de atuação                                                    | Manual                                              |
| Princípio de vedação                                               | Suave                                               |
| Função de escape de ar                                             | Não estrangulável                                   |
| Acionamento manual auxiliar                                        | Nenhum                                              |
| Função da válvula                                                  | Solenóide duplo, 3/2 vias                           |
| Pressão operacional                                                | 1 bar...10 bar                                      |
| Valor C                                                            | 28.13 l/sbar                                        |
| Valor b                                                            | 0.28                                                |
| Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343) | 6200 l/min                                          |
| Meio de funcionamento                                              | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                             | 3 - Risco de corrosão alto                          |
| Em conformidade com LABS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                   |
| Temperatura do meio                                                | -10 oC...60 oC                                      |
| Temperatura ambiente                                               | -10 oC...60 oC                                      |
| Tipo de montagem                                                   | Instalação em linha<br>Pelo orifício de passagem    |
| Posição de montagem                                                | Qualquer um                                         |
| Direção de fluxo                                                   | Não reversível                                      |
| Peso do produto                                                    | 1100 g                                              |
| Conexão pneumática 1                                               | G1/2                                                |
| Conexão pneumática 2                                               | G1/2                                                |
| Conexão pneumática 3                                               | G1                                                  |
| Material de vedações                                               | NBR<br>TPE-U(PU)                                    |
| Material da caixa                                                  | Alumínio fundido<br>PBT                             |