

Suporte para sensor DASI-Q11-63-A-SR

Número de referência: 1971563

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	63
Desenho	Para ranhura em T
Para diâmetro do pistão	Ø63
Construção	Guia do sensor
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	110 g
Tipo de montagem	Fixo na ranhura em T Pelo orifício de passagem e parafuso Com porcas fendidas
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material dos parafusos	Aço Galvanizado