

Bloco do coletor MHP1-PR4-3-PI-D9

Número de referência: 197233

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
N.º máx. de posições da válvula	4
Pressão operacional	0 bar...8 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Tipo de montagem, base de apoio	Pelo orifício de passagem
Tipo de válvula de montagem	Com rosca fêmea
Conexão pneumática 1	M7
Conexão pneumática 3	M7
Material da base de apoio	Liga de alumínio forjada