


Bloco do coletor MHP1-PR4-3-PI-PCB

Número de referência: 197243

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
N.º máx. de posições da válvula	4
Pressão operacional	0 bar...8 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...40 °C
Tipo de válvula de montagem	Com rosca fêmea
Conexão pneumática 1	M5
Conexão pneumática 3	M5
Material da base de apoio	Liga de alumínio forjada