

Terminal de válvulas MH2

Número código: 197335

FESTO

Com válvulas de comutação rápida.

Produto a ser descontinuado. Disponível até 2007

Antes de configurar é preciso transferir o produto para a cesta de compras.

Dependendo da configuração do produto, os dados das especificações técnicas e os respectivos acessórios podem ser diferentes.



Ficha técnica

~ConfIndependentDatasheet

Característica	Valor
Função de válvula	3/2 vias, fechada, monoestável 3/2 vias, aberta, monoestável
Vazão nominal padrão	100 l/min
Conexão pneumática de trabalho	M5
Pressão de trabalho	-0,9 ... 8 bar
Elektrische Ansteuerung	Conexão individual Multipol
Número máximo de posições de válvula	10
Temperatura ambiente	-5 ... 40 °C
Largura de construção	10 mm
Classe de proteção	IP40 IP65
Diâmetro nominal	2 mm
Dimensão da grade	14 mm
Função de ar de escape	regulável
Tipo de acionamento	elétrico
Princípio construtivo	Válvula de assento despressurizada
Tipo de pilotagem	direto
Estrutura do terminal de válvulas	Grade fixa
Indicador da posição de comutação	Sim, com plugue
Adequado para vácuo	sim
Tensão operacional nominal c.c.	5 V 24 V 12 V
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura do meio	-5 ... 40 °C
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE