

Tubo espiral PUN-12X2-S-2-BL

Cód. do item: 197600

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento de trabalho	2 m
Diâmetro externo	12 mm
Tamanho do bloco	0.452 m
Diâmetro interno	8 mm
Diâmetro da bobina	95 mm
Número de voltas	20
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Certificação	TÜV
Órgão certificador	B 013277 0527 00
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-35 oC...60 oC
Peso do produto	420 g
Conexão pneumática	Para Ø externo de conexão por encaixe de 12 mm
Cor	azul
Dureza Shore	D 52 +/-3
Material do tubo flexível	TPE-U(PU)